E12261

Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040MSSFKSG



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (...40 °C)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	44,5
Afmetingen	[mm]	20 x 20 x 62
Materialen		zinkdrukgiet vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		zinkdrukgiet, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E12261

Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040MSSFKSG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: zinkdrukgiet, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermde kabel: afschermbaar

Aansluiting