E12333

Aansluitkabel met stekker male

ASTGH040MSS0010C04



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	386,2
Afmetingen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukgiet, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E12333

Aansluitkabel met stekker male

ASTGH040MSS0010C04

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming niet verbonden

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit