E20990

Reflector voor laser-reflectorfotocellen

REFLECTOR LASER TS-10



1 M3 8 mm diep

Toepassingsgebied		
Uitvoering		rond, voor laser reflectorfotocellen, M3
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...60
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	2,3
Afmetingen	[mm]	Ø 10 / L = 6
Reflectoroppervlakte	[mm]	Ø 8
Materialen		Schroef: 1.4401 (roestvast staal / 316); veerring: 1.4401 (roestvast staal / 316); Moer: 1.4401 (roestvast staal / 316); frontplaat: PMMA; basisplaat: ABS
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk