E20051

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-M6



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Applicatie		Voor het gebruik in industriële applicaties
Bereik		
Tastbereik met fiberoptiekversterker type		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	330
OKF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	40
OOF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	200
OUF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	40
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	42,5
Uitvoering sensorkop		recht
Schroefdraad sensorkop		M6

E20051

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-M6

Lengte sensorkop	[mm]	25
Totale lengte	[mm]	600; (+20 mm)
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		◐
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PVC
Toebehoren		
Leveringsomvang		zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
		tandwielen: 2
		Gekartelde moer: 1 x M11
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk