E37810

Dompelbuis

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100



1 1,5" Clamp (ISO 2852)

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Toepassingsgebied		
Uitvoering		voor temperatuursensoren EL = 100 mm
Drukbestendigheid	[bar]	25
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	241
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde		1/2" NPS Ø 6 mm geschikt voor G 1/2 en 1/2" NPT
Procesaansluiting		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium		≤ 0,6 / -
Inbouwlengte EL	[mm]	64
Boorlengte BL	[mm]	101,6
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk