E40097

Inschroefadapter voor processensoren

Adapter SI0/G1/2/MS



Toepassingsgebied		
Applicatie		voor industriële applicaties
Media		vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid	[bar]	30
Toelatingen / testen		
Richtlijnen voor drukapparatuur		Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie		De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	59,2
Afmetingen	[mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype		M18 x 1,5
Materialen		messing (2.0401)
Aansluiting sensorzijde		M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting		schroefdraad G 1/2
Insteekdiepte	[mm]	21; (Meetelement SID, SFD, TN)
Toebehoren		
Leveringsomvang		afdichtingen: 1, AFM
Opmerkingen		
Opmerkingen		In applicaties >30 bar geschikte hoge druk adapters toepassen.
Verpakkingseenheid		1 stuk