E43202

Flensplaat voor niveausensoren

FLANGE PLATE 65-80/G3/4



Toepassingsgebied		
Uitvoering		voor niveausensoren LR
Tankdruk	[bar]	-1...16; (afhankelijk van de gebruikte afdichting)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	196,4
Materialen		flens: 1.4305 (roestvast staal / 303)
Aandraaimoment	[Nm]	6...9
Aansluiting sensorzijde		schroefdraad G 3/4 binnendraad
Procesaansluiting		flens Ø 80 mm
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk