E43206

Flensplaat voor niveausensoren

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



Toepassingsgebied		
Uitvoering		voor niveausensoren LR
Montage		volgens DIN 24557
Tankdruk	[bar]	-1...16
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...80
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	266,8
Wijze van montage		volgens DIN 24557
Materialen		flens: 1.4305 (roestvast staal / 303); Afdichting: NBR
Aandraaimoment	[Nm]	< 40
Aansluiting sensorzijde		schroefdraad 3/4" NPT binnendraad
Procesaansluiting		flens Ø 90 mm
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk