EBF012

Y-splitter

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Toepassingsgebied			
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij		ja	
Elektrische eigenschappen			
Voedingsspanning	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)	
Beschermklasse		III	
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	3	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80	
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		cULus: ...65 °C	
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Toelatingen / testen			
UL-goedkeuring		industriële voedingen	Class 2
		File nummer UL	E191684
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	28,7	
Materialen		behuizing: PA (polyamide) grijs; Halogeen vrij; Afdichting: EPDM	
Materiaal overwerpmoer		1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	

EBF012

Y-splitter

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Elektrische aansluiting

, PUR; vlamwerend (IEC 60332-2, UL: FT2)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm; let op de maximale waarde van het contradeel!

Elektrische aansluiting

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M8; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm