# E10907

## Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005H04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC002
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!




| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Система | | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
| Без силикон | | да |
| **Електрически показатели** | | |
| Работно напрежение | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Макс. токово натоварване общо | [A] | 4 |
| **Условия на работа** | | |
| Околна температура | [°C] | -40...90 |
| Защита | | IP 67; IP 68; IP 69K |

| | | |
|---|---|---|
| **Тестове / одобрения** | | |
| Устойчивост на вибрации | EN 60068-2-6 Fc | 20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C |
| | | 50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси |
| Удароустойчивост | EN 60068-2-27 Ea | 100 Земно притегляне 11 ms полузадължително; 6 удара във всяка посока по трите координатни оси / -40 °C / 85 °C |

# E10907

## Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005H04

| | | |
|---|---|---|
| Непрекъсната устойчивост на удари | EN 60068-2-29 Eb | 40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси / -20 °C / 50 °C |
| Бързи температурни промени | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 цикъла |
| Тест с пръскане на сол | EN 60068-2-52 Kb | степен на тежест 5 (4 цикъла на изпитване) |

### Механични данни

| | | |
|---|---|---|
| Размери | [mm] | 15 x 15 x 43 |
| Материал | | TPU |
| Формиран корпусен материал | | TPU |
| Материал на гайката | | месинг, с никелово покритие |

### Забележки

| | |
|---|---|
| Единица на опаковката | 1 брой |

### Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

Връзка




Цветове на проводниците :

| | |
|---|---|
| BK = | черен |
| BN = | кафяв |
| BU = | син |
| WH = | бял |