E20569

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20412
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение	
Функционален принцип	Дифузен сензор
Обхват на следене	
Диапазон според вида оптичен усилвател	OKF; OUF
OKF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	40
OUF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	40
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-20...80
Механични данни	
Версия на сензорната глава	под ъгъл
Диаметър на главата [mm]	4
Дължина на сензорната глава [mm]	10

E20569

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Дължина	[mm]	156; (-6 mm)
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал		адаптер: PPE
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		PVC
Аксесоари		
Доставени артикули		E20103
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой