E10378

Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSN0020A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Aplicação		Ex zona 1
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 15 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Classificação de segurança		
Capacidade própria máx.	[nF]	0,196
Indutância própria máx.	[µH]	4
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU azul
Material do invólucro		TPU, azul
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Observações		Existem requisitos específicos de cabeamento em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX).
		É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.
Unidades por embalagem		1 peça

E10378

Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSN0020A04

conexão elétrica

cabo: 20 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, azul; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco