E10923

Câble de connexion

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11324
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E10923

Câble de connexion

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, TPU, Sans halogène; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé