E70354

Prise vampire AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Application		
Version		AS-i / 24 V
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Classe de protection		III
Tension d'alimentation AUX DC	[V]	18...32
Courant de sortie total	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...80
Humidité relative	[%]	80; (31 °C; diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C))
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Protection		IP 67; IP 68; IP 69K
Degré de pollution		2
Tests / Homologations		
CEM		EN 61000-6-2
Données mécaniques		
Poids	[g]	112,3
Matières		pièces métalliques: inox (1.4404 / 316L); joint des broches de contact: FPM; Joint torique: EPDM
Couple de serrage	[Nm]	2,5; (écrous de fixation)
Accessoires		
Accessoires en option		Clé dynamométrique, E70390
Remarques		
Quantité		1 pièces

E70354

Prise vampire AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Couple de serrage: 1,2...1,4 Nm



Raccordement	
1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.