E10491

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0010F03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU trasparente
Materiale corpo		TPU, trasparente
Materiale dado		ottone, antiaderente
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10491

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0010F03

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, antiaderente

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu