E10295

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0002F03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E10909

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, antiaderente
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10295

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0002F03

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu