AC2000

Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5200

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 campo de rotulación

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Corriente máxima total	[A]	2
Suministro de tensión adicional	[V]	24 DC
Entradas		
Alimentación de tensión	[V]	20...30
Salidas		
Alimentación		AS-i
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM		EN 50295
Datos mecánicos		
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano
Materiales		PBT
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

AC2000

Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Conexión eléctrica

pines de contacto al zócalo, FK / PG:

Conector: M12; codificación: A

1	AS-i +
3	AS-i -