E10303

Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E10303

Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005A04

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul
WH =	blanco