DF1212

Elektronický jistič

Fuse/Standard/24VDC/2x2A



1 Popisové pole
2 Tlačítko zap / vyp / reset Stav LED 2
3 Tlačítko zap / vyp / reset Stav LED 1
4 nástrčné svorky Výstupy 1/2

Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	podle SELV/PELV ; „zásobovací třída 2“ podle UR
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Vstupní napětí DC	[V]	19,2...30
Třída krytí		III
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 24 V DC)	[ms]	10
Klidový proud	[mA]	8
Počet kanálů		2
Jmenovitý proud	[A]	2
Jmenovitý proud (bezpečnostní prvek)	[A]	2
Výstupy		
Celková zatěžovací kapacita	[mF]	10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-40...70
Krytí		IP 20; (z čela)
Stupeň znečištění		2
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-3	rušivá emise
	EN 61000-6-2	odolnost proti rušení
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	70

DF1212

Elektronický jistič

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

Rozměry [mm]	80 x 12,5 x 98,5	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	stav	2 x LED, červená / zelená / oranžová
Ovládací prvky	2 x	Tlačítko

Elektrické připojení

nástrčné svorky:

kontaktní páka / kontaktní lišta:

Připojení



diagramy a grafy

Výstupní křivka



charakteristika časového průběhu