E20476

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0002E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11637
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC	
Ausgänge			
Elektrische Ausführung		PNP	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70	
Schutzart		IP 67	
Mechanische Daten			
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39	
Werkstoffe		TPU transparent	
Werkstoff Griffkörper		TPU, transparent	
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	2 x LED, gelb
		Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

E20476

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0002E04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, vernickelt

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BK =	schwarz
BU =	blau
WH =	weiß