DT0001

Relé temporizador multifunción

T700/230VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DL0201

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



CE

Características del producto		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Campo de aplicación		
Aplicación		Suministro de corriente y evaluación de señales con funciones de temporización conectadas
Datos eléctricos		
Tensión nominal AC	[V]	< 230
Tensión nominal DC	[V]	24
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas relé: 1
Salidas		
Número de salidas relé		1
Poder de corte		8 A / 1250 VA / 250 V AC

DT0001

Relé temporizador multifunción

T700/230VAC

Precisión / variaciones		
Repetibilidad [% del Sr]	< 3	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	0...55	
Grado de protección	IP 40	
Grado de protección de los bornes	IP 20	
Datos mecánicos		
Peso [g]	444,4	
Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN	
Materiales	plástico	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	LED, verde
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Conexión eléctrica		
bornes: ...4 mm²		
Conexión