E10667

Prolongador con conector para válvulas

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 gris

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

E10667

Prolongador con conector para válvulas

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado