E10885

Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11728

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	28 x 60 x 118
Número de puntos de conexión en el repartidor central		4
Tipo de conector		M12

E10885

Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Notas

Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm