E10394

Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010A02

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



E10394

Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010A02

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
WH =	blanco