E11762

Cable en Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC431
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	111,5
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Material de la junta		plástico
Número de puntos de conexión en el repartidor central		2
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11762

Cable en Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: plástico; Contactos: dorado