E10212

Câble avec prise femelle

ADOGA030MSS0005B03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 42
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10212

Câble avec prise femelle

ADOGA030MSS0005B03

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
GN =	vert
RD/BK =	rouge / noir
RD/WH =	rouge/blanc