E10103

Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available

Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Επιχρυσωμένες επαφές
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 600 AC/DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...100
Βαθμός προστασίας		IP 68
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	45,36
Σπείρωμα εγκατάστασης		1/2" NPT
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο Ανοδιωμένο
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Αλουμίνιο, Ανοδιωμένο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Αλουμίνιο, Ανοδιωμένο; Επαφές: επίχρυσες

E10103

Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
GN =	Πράσινο
WH =	Λευκό