E10394

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0010A02

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 43
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E10394

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0010A02

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό