AC2636

場所應用的**I/O**模塊

FieldModuleDP 4AI (C) M12

該產品即將/已停產



CE

電氣數據		
工作電壓	[V]	20...29 DC
電流損耗	[mA]	< 140
電氣隔離		否
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸入數: 4
輸入		
輸入感測器電源		從負載電壓

AC2636

場所應用的**I/O**模塊

FieldModuleDP 4AI (C) M12

類比輸入數		4
類比輸入（ 電流 ）	[mA]	4...20
精度/偏差		
測量誤差	［終值的百分比］	< ± 0,3
介面		
PROFIBUS		
傳輸率		9,6...12000 kBit/s
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...55
存儲溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 50081-2
		EN 50082-2
抗震		IEC 68 部分2-6 / IEC 68，部分2-27
機械技術數據		
重量	[g]	327.5
材質		外殼: PA 6; 全密封結構: PU; 接點插腳: 黃銅 鍍金的
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - PROFIBUS

連接器: M12; 編碼: B



	插頭 M12 PROFIBUS In
1	不接線
2	芯線 A
3	GND
4	芯線 B
5	屏蔽
	插座 M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	芯線 A
3	GND
4	芯線 B
5	屏蔽

AC2636

場所應用的**I/O**模塊

FieldModuleDP 4AI (C) M12

電氣連接 - 製程連接

連接器： M12; 編碼： A



	插座 M12 輸入
1	感測器電源 UL
2	輸入 +
3	GND
4	輸入 -
5	屏蔽

電氣連接 - 電源

連接器： M8; 編碼： A

	插頭 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	插座 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND