DX2011

應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX360

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DX2041

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



CE

應用		
應用		顯示類比標準信號; 例如:壓力感測器 、溫度感測器或流動感測器
電氣數據		
頻率AC	[Hz]	50...60
工作電壓公差	[%]	33...58
工作電壓	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
電流損耗	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA; 短路保護)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸入數: 2
輸入		
類比輸入數		2
輸出		
類比電流輸出	[mA]	4...20
類比電壓輸出	[V]	0...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...45
存儲溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65; (前面的)

DX2011

應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX360

防護等級接線端子	IP 20	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
機械技術數據		
重量 [g]	552	
材質	Noryl UL94-V-0	
顯示器/操作件		
顯示		7段LED顯示，橘黃色 6位數字 15 mm
電氣連接		
螺絲接線端子，DC: 10 x ...1.5 mm²		
螺絲接線端子，AC: 4 x ...2.5 mm²		

連接