E12071

中央分配器

ZDO8H05HMSS0020B19

停產產品 - 存檔登録



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-15...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		TPU

E12071

中央分配器

ZDO8H05HMSS0020B19

成型體材料	TPU	
中央分配器的端口數量	8	
連接器型號	M12	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	16 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

電纜: 20 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 11.6 mm; 16 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



E12071

中央分配器

ZDO8H05HMSS0020B19

連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色

E12071

中央分配器

ZDO8H05HMSS0020B19