E10921

Распределительная коробка

ZDO8F039MSS0005A10

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EBC054
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-15...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Количество портов распределительной коробки		8

E10921

Распределительная коробка

ZDO8F039MSS0005A10

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	8 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR / PVC, Без галогена, черный, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M8; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm



E10921

Распределительная коробка

ZDO8F039MSS0005A10

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый