E10188

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002A02

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC164
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10188

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002A02

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
WH =	белый