E11334

Соединительный кабель

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC270
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E11334

Соединительный кабель

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm