E70166

Соединительный кабель с разъемом

ADOGB030PLS0005E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Размеры	[mm]	26 x 26 x 60
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		PA (полиамид)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E70166

Соединительный кабель с разъемом

ADOGB030PLS0005E03

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x 7/8", прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: PA (полиамид)



Соединение



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
GN/YE =	зелёный/жёлтый