E12409

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH080VAS0070E08

Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati.
Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale	[A]	2
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado di protezione		IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	4335
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 46
Materiali		PVC
Materiale corpo		PVC
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12409

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH080VAS0070E08

Collegamento elettrico

Cavo: 70 m, PVC, arancione, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

Collegamento



Colori secondo DIN EN 60947-5-2	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
PK =	rosa
OG =	arancione
VT =	viola
WH =	bianco