E43354

레벨 센서용 동축 파이프

LR COAX TUBE G3/4 L210



1 센터링 조각(centering piece)을 위한 고정용 브래킷

CRN

어플리케이션		
디자인		레벨 센서를 위하여 LR
매체 온도	[°C]	-40...200
정격압력	[bar]	16
진공 내구성	[mbar]	-1000
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용)	[bar]	16
기계적 데이터		
무게	[g]	164,5
재질		동축 파이프: 스텐레스 (1.4301 / 304); 씰링: NBR 강화된 광화이버; 고정용 브래킷: 스텐레스 (1.4310 / 301); 센터링 조각(centering piece): PPS 강화된 광화이버
센서 접속		나사로 접속 G 3/4 나사 내면홈
프로세스 커넥션		나사로 접속 G 3/4 외부 스레드
길이 L	[mm]	210
액세서리		
구성 부품		씰링: 1
비고		
포장당		1 갯수