E10659

Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC012

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...80
Indice de protection		IP 67

E10659

Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	28 x 60 x 152
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M12

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	16 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



E10659

Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Raccordement



E10659

Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm