E12481

Répartiteur en Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	23,9
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac
Type connecteur		M12
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12481

Répartiteur en Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: doré



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: doré



Raccordement