E12492

Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



CE

Application		
Caractéristique spécifique		câble blindé
Version		câble Ethernet, codage D
Application		Câble croisé; Câble croisé
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454)
Données mécaniques		
Poids	[g]	702,5
Matières		TPU / PA
Matière du corps		PA / TPU
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur M12

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PA; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

E12492

Cordon Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm, blindé; 2 x 2 x 0,38 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur RJ45

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: TPU