E43216

Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE G3/4 L1400



1 bride de fixation pour pièce de centrage

CRN

Application		
Version		pour capteurs de niveau LR
Température du fluide	[°C]	-40...200
Tenue en pression	[bar]	16
Résistance à la dépression	[mbar]	-1000
PMSA pour des applications selon NEC	[bar]	16
Données mécaniques		
Poids	[g]	780
Matières		Tube coaxial: inox (1.4301/304); Joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301)
Raccordement capteurs		taraudage G 3/4 taraudage
Raccord process		taraudage G 3/4 filetage extérieur
Longueur L	[mm]	1400
Accessoires		
Fourniture		Joint d'étanchéité: 1
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces