E74802

Fibres optiques verre

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug



Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	4279
Longueur totale	[mm]	100000
Rayon de courbure minimum	[mm]	77
Disposition des fibres		⊛
Diamètre intérieur de la fibre	[mm]	0,05
Diamètre des fibres	[mm]	2 x 0,05
Diamètre extérieur	[mm]	6
Matière des fibres optiques		verre

E74802

Fibres optiques verre

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Matière de la gaine des fibres optiques	PU
Accessoires	
Fourniture	connecteur: 4 x ST, prêt à l'emploi
Remarques	
Remarques	form supplied: coiled
Unité d'emballage	1 pièces