EBT004

Répartiteur

ZDO8H050VAS0015E19



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60

EBT004

Répartiteur

ZDO8H050VAS0015E19

Indice de protection		IP 67; IP 68	
Tests / homologations			
Homologation UL		Enclosure type	Type 1
Données mécaniques			
Poids	[g]	2875	
Dimensions	[mm]	22 x 54 x 127	
Matières		boîtier: PA	
Nombre d'emplacements répartiteur		8	
Type connecteur		M12	
Accessoires			
Fourniture		Bouchons protecteurs: 2	
		étiquettes: 8	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique

Câble: 15 m, PVC, noir, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



EBT004

Répartiteur

ZDO8H050VAS0015E19

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune