OY008S

Barrage immatériel de sécurité

OYA1210-14-4-06-P-1

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



T émetteur
R récepteur
1 LED 3 couleurs rouge / vert / orange
2 LED 2 couleurs jaune / bleu
3 LED 2 couleurs rouge / vert

Caractéristiques du produit	
Type de lumière	lumière infrarouge
Technologie	PNP
Indice de protection	IP 65; IP 67
Application	
Fonction de protection	protection de zone pour les doigts

OY008S

Barrage immatériel de sécurité

OYA1210-14-4-06-P-1

Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	20
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 2
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	950
Récepteur		
Consommation	[mA]	83
Émetteur		
Consommation	[mA]	42
Sorties		
Technologie		PNP
Nombre des sorties OSSD		2
Courant max. par sortie OSSD	[mA]	400; (24 V)
Protection courts-circuits		oui
Zone de détection		
Hauteur de protection	[mm]	1210
Résolution (capacité de détection d)	[mm]	14
Largeur de protection (puissance lumineuse basse)	[m]	0...3
Largeur de protection (haute puissance lumineuse)	[m]	1...6
Temps de réponse		
Temps de réponse	[ms]	16,5
Conditions d'utilisation		
Applications		classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries
Température ambiante	[°C]	-10...55
Humidité relative de l'air max.	[%]	95
Indice de protection		IP 65; IP 67
Tests / homologations		
CEM		IEC 61496-1
Tenue aux chocs		IEC 61496-1
Tenue aux vibrations		IEC 61496-1
Classification de sécurité		
Type ESPE (CEI 61496-1)		4
Conforme aux exigences		ISO 13849-1: 2015 catégorie 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
Durée d'utilisation TM (Mission Time)	[h]	175200

OY008S

Barrage immatériel de sécurité

OYA1210-14-4-06-P-1

PFH	[1/h]	2,7E-08
Données mécaniques		
Poids	[g]	4255
Dimensions	[mm]	1263 x 28 x 30
Matières		boîtier: aluminium; vitre avant: PC
Longueur L	[mm]	1263
Afficheurs / éléments de service		
Indication		LED, jaune
		LED, vert
		LED, rouge
		LED, bleu
		LED, orange
Accessoires		
Fourniture		équerre de montage: 6
		adaptateurs de montage: 6
		Ecrous
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique - récepteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m; pour une section transversale de 0,34 mm²

OY008S

Barrage immatériel de sécurité

OYA1210-14-4-06-P-1

Raccordement



Raccordement électrique - émetteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement