# E10792

## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0010A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC006

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.




| | | |
|---|---|---|
| **Datos eléctricos** | | |
| Tensión de alimentación | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| **Condiciones ambientales** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección | | IP 67 |
| **Datos mecánicos** | | |
| Dimensiones | [mm] | 27 x 15 x 39 |
| Materiales | | TPU |
| Material del cuerpo | | TPU |
| Material de la tuerca de unión | | latón, niquelado |
| **Notas** | | |
| Cantidad por pack | | 1 unid. |

# E10792

## Cable de conexión con conector hembra

**ADOAH040MSS0010A03**

### Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, negro; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

### Conexión




| | Colores de los hilos : |
|---|---|
| BN = | marrón |
| BK = | negro |
| BU = | azul |