# E70010

## Prolongador

VDOGH040MSS0005A04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




| | | |
|---|---|---|
| **Datos eléctricos** | | |
| Tensión de alimentación | [V] | 10...30 DC |
| **Condiciones ambientales** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...85 |
| Grado de protección | | IP 67 |
| **Datos mecánicos** | | |
| Dimensiones | [mm] | 15 x 15 x 42 |
| Materiales | | TPU |
| Material del cuerpo | | TPU |
| Material de la tuerca de unión | | latón, niquelado |
| **Notas** | | |
| Cantidad por pack | | 1 unid. |

**Conexión eléctrica - Conector macho**

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



# E70010

## Prolongador

VDOGH040MSS0005A04STGH040MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexión




### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm