E10644

Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC002

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 47
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		1.4305 (roestvast staal / 303)
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E10644

Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0005A03

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw