E33722

Procesadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



1 Metaal op metaal afdichting

EC 1935/2004 FCM FDA

Toepassingsgebied		
Drukbestendigheid	[bar]	25
Toelatingen / testen		
Richtlijnen voor drukapparatuur		Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie		De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	481
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde		G 1 binnendraad Aseptoflex Vario
Procesaansluiting		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Afdichting		metaal op metaal
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)		H4
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk