OF5046

Taster fotocel

OFB-FPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OF5026

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	< 30
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Schakelfrequentie DC	[Hz]	400
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Tastbereik	[mm]	< 400; (wit papier 200 x 200 mm)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC		EN 60947-5-2
		EN 55011 klasse B

OF5046

Taster fotocel

OFB-FPKG

Mechanische eigenschappen			
Behuizing		cilindrisch schroefdraad	
Afmetingen	[mm]	M12 x 1 / L = 60	
Schroefdraadtype		M12 x 1	
Materialen		behuizing: messing wit-brons gecoat	
Materiaal optiek		PMMA	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel	
	in bedrijf	1 x LED, groen	
Toebehoren			
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting





	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart