ST0534

Stromingsbewaker

SCG15ABBFPKG/6m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: ST0507
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



CE

Producteigenschappen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale uitgangen: 1
Toepassingsgebied		
Applicatie		hygiënische toepassingen
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...95
Drukbestendigheid	[bar]	30
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	20...36 DC
Stroomopname	[mA]	< 45
Ompoolbeveiligd		ja
Opwarmtijd	[s]	< 20
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale uitgangen: 1
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		1

ST0534

Stromingsbewaker

SCG15ABBFPKG/6m

Uitgangssignaal			schakelsignaal
Elektrische uitvoering			PNP
Aantal digitale uitgangen			1
Uitgangsfunctie			maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]		2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]		400
Kortsluitbeveiliging			ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging			pulserend
Beschermd tegen overbelasting			ja
Meet- / instelbereik			
Instelbereik	[cm/s]		3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]		3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen			
Temperatuurgradiënt	[K/min]		15
Reactietijden			
Reactietijd	[s]		1...10
Software / programmering			
Afregelen schakelpunt			potentiometer
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]		-20...30
Beschermklasse			IP 67
Mechanische eigenschappen			
Afmetingen	[mm]		60 x 41 x 82
Materialen			PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium			1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		functie	11 x LED
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid			1 stuk

ST0534

Stromingsbewaker

SCG15ABBFPKG/6m

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting





	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart